



4MWXM-A

In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.



Morsetteria a striscia con terminale di terra




- Ambiente A
Valvola di arresto del gas
Ø 9.5 CuT
- Ambiente A
Valvola di arresto del liquido
Ø 6.4 CuT
- Ambiente B
Valvola di arresto del gas
Ø 12.7 CuT
- Ambiente B
Valvola di arresto del liquido
Ø 6.4 CuT
- Ambiente C
Valvola di arresto del gas
Ø 12.7 CuT
- Ambiente C
Valvola di arresto del liquido
Ø 6.4 CuT
- Serbatoio dell'acqua calda sanitaria
Valvola di arresto del liquido
Ø 6.4 CuT
- Serbatoio dell'acqua calda sanitaria
Valvola di arresto del gas
Ø 9.5 CuT

Termistore temperatura aria esterna


Targhetta dati

Etichetta con le precauzioni

Sportello di manutenzione



Vista lato posteriore




Vista lato superiore

4 fori per bulloni di ancoraggio
M8 o M10


Uscita di scarico

Tubo flessibile di collegamento
(diametro interno: 15.9mm)



Vista lato inferiore

Spazio minimo per passaggio aria



3D139447