

Miscelatore termostatico regolabile con manopola, per installazione al punto di distribuzione

serie 5218



01193/21

sostituisce dp 01193/10



Funzione

Il miscelatore termostatico viene utilizzato negli impianti di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. La sua funzione è quella di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura dell'acqua miscelata inviata all'utenza al variare delle condizioni di alimentazione dell'acqua calda e fredda in ingresso.

Il miscelatore inoltre è dotato della funzione di chiusura termica in caso di mancanza dell'acqua fredda in ingresso.

Questa particolare serie di miscelatori è stata certificata come rispondente ai requisiti della norma EN 15092 per installazione al punto di distribuzione.



Gamma prodotti

Serie 5218 Miscelatore termostatico regolabile con manopola, completo di filtri e ritegni in ingresso _____ misura DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4") e DN 25 (1")

Caratteristiche tecniche

Materiali

Corpo: lega antidezincificazione CR
EN 12165 CW724R, cromato
Otturatore: PSU
Molle: acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
Tenute: EPDM
Manopola: ABS

Prestazioni

Campo di regolazione temperatura: 45–65 °C
Campo di regolazione temperatura secondo norma:
45–65 °C (EN 15092)
55–60 °C (DTC scheme UK)

Precisione: ± 2 °C
Pressione massima esercizio (statica): 10 bar
Pressione massima esercizio (dinamica): 5 bar
Temperatura massima ingresso: 90 °C

Massimo rapporto tra le pressioni in ingresso (C/F o F/C): 2:1


Minima differenza di temperatura tra ingresso acqua calda e uscita miscelata per assicurare la funzione chiusura termica: 15 °C

Minima portata per un funzionamento stabile: 4 l/min (DN 15 e DN 20)
6 l/min (DN 25)

Certificato a norma: EN 15092 e DTC (UK)
Designazione: Tipo 2 (regolabile)

Attacchi: 1/2" - 3/4" - 1" M (ISO 228-1) a bocchettone

Dimensioni




Codice	DN	A	B	C	D	E	F	Massa (kg)
521814	15	1/2"	62,5	125	136	82	54	0,64
521815	20	3/4"	67	134	137	82	55	0,81
521816	25	1"	83,5	167	173	100,5	72	1,20


Legionella-punto di distribuzione

Secondo quanto disposto dalle più aggiornate disposizioni di legge e norme del settore, negli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per uso sanitario con accumulo, per poter prevenire la proliferazione del pericoloso batterio Legionella, è necessario accumulare l'acqua calda ad una temperatura minima di 60 °C. A questa temperatura si ha la certezza di inibire totalmente la proliferazione del batterio.

Il disegno a fianco riportato evidenzia il comportamento del batterio Legionella Pneumophila al variare delle condizioni di temperatura dell'acqua in cui è contenuto. Per assicurare la corretta disinfezione termica, occorre salire fino a valori non inferiori a 60 °C.



In queste tipologie di impianto, capita di frequente che la temperatura all'uscita dal bollitore risulti instabile e molto variabile. Questo avviene a causa delle molteplici condizioni di funzionamento, sia in termini di pressione che di scambio termico con la sorgente di energia primaria che di portata prelevata. In caso di abbinamento a sistemi solari, la temperatura dell'accumulo può inoltre raggiungere valori molto elevati. La temperatura nella rete di distribuzione non viene controllata e mantenuta a valori tali da assicurare il miglior risparmio energetico, la disinfezione termica della stessa rete e non vengono assicurate le migliori condizioni per un funzionamento ottimale garantendo la sicurezza antiscottatura di eventuali miscelatori periferici di utenza. Negli impianti centralizzati, capita sovente che le reti di acqua calda e fredda abbiano origine diversa e siano a differenti pressioni. In caso di mancanza dell'acqua fredda in ingresso, è importante evitare che si presentino innalzamenti repentini e non previsti della temperatura dell'acqua calda distribuita.




A fronte di tutto ciò, è quindi necessario installare sulla linea in uscita dall'accumulo dell'acqua calda, al punto di ingresso nella rete di distribuzione, un miscelatore termostatico che sia in grado di:

- ridurre la temperatura al punto di distribuzione ad un valore minore rispetto a quello di accumulo, in maniera controllata ed utilizzabile dall'utenza sanitaria,
- avere un campo di regolazione della temperatura che permetta di effettuare la disinfezione termica della rete, in caso di necessità,
- permettere la regolazione della temperatura al valore desiderato, con blocco antimanomissione,
- mantenere costante la temperatura di distribuzione al variare delle condizioni di temperatura, pressione in ingresso e portata prelevata,
- avere una funzione di chiusura termica in caso di mancanza dell'acqua fredda in ingresso,
- avere prestazioni certificate secondo le norme di prodotto specifiche per queste applicazioni.

Principio di funzionamento

Il miscelatore termostatico miscela l'acqua calda e fredda in ingresso in modo tale da mantenere costante la temperatura regolata dell'acqua miscelata in uscita. Un elemento termostatico (1) è completamente immerso nel condotto dell'acqua miscelata (2). Esso si contrae od espande causando il movimento di un otturatore (3) che controlla il passaggio di acqua calda (4) o fredda (5) in ingresso. Se ci sono variazioni di temperatura o pressione in ingresso, l'elemento interno automaticamente reagisce ripristinando il valore della temperatura regolata in uscita.



Particolarità costruttive

Materiali anticalcare

I materiali impiegati nella costruzione del miscelatore eliminano il problema del grippaggio causato dai depositi di calcare. Tutte le parti funzionali sono realizzate con uno speciale materiale anticalcare, a basso coefficiente di attrito, che garantisce il mantenimento delle prestazioni nel tempo.

Chiusura termica

Nel caso di mancanza accidentale dell'acqua fredda in ingresso, l'otturatore chiude il passaggio dell'acqua calda, interrompendo l'uscita dell'acqua miscelata. Questa prestazione è assicurata solo nel caso ci sia una minima differenza di temperatura tra l'acqua calda in ingresso e l'acqua miscelata in uscita pari a 15 °C (prestazione secondo EN 15092).


Certificazione Europea

La norma europea EN 15092 "**Miscelatori termostatici in linea per distribuzione acqua calda. - Prove e requisiti**". Specifica le caratteristiche di prestazione che devono avere i miscelatori inseriti al punto di distribuzione negli impianti idrosanitari realizzati secondo le norme impiantistiche europee EN 806-1/2/3/4/5. I miscelatori serie 5218 sono certificati come rispondenti a tale norma dall'ente certificatore Buildcert e DTC (UK).


	Limiti di utilizzo	Limiti raccomandati per il funzionamento
Pressione dinamica	0,2 bar min.	1 bar $\leq p \leq$ 5 bar
Pressione statica	10 bar max.	
Temp. acqua calda ingresso	$T \leq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$	$60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temp. acqua fredda ingresso	$T \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temp. distribuzione (uscita) EN 15092	$45\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 65\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Temp. distribuzione (uscita) DTC scheme	$55\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	

Transitorio termico

Durante il transitorio, a seguito di brusche variazioni di pressione, temperatura o di portata, la temperatura aumenta rispetto al set iniziale e tale aumento deve essere di durata limitata. Requisiti secondo EN15092.



Caratteristiche idrauliche



Portate consigliate per garantire funzionamento stabile e precisione $\pm 2^\circ\text{C}$

Codice	DN	Misura	Kv (m³/h)
521814	15	1/2"	1,5
521815	20	3/4"	1,7
521816	25	1"	3,0

* $\Delta p = 1,5 \text{ bar}$	Minima (m³/h)	Massima* (m³/h)
1/2"	0,24	1,80
3/4"	0,24	2,00
1"	0,36	3,60

Utilizzo

I miscelatori termostatici serie 5218 vengono utilizzati, secondo quanto richiesto dalla norma EN 15092, per applicazioni al punto di distribuzione, per il controllo della temperatura dell'acqua calda distribuita nel circuito. Essi non sono utilizzabili per il controllo della temperatura dell'acqua al punto di utilizzo.

I miscelatori termostatici serie 5218 non sono dispositivi di sicurezza.

Per queste esigenze occorre altresì utilizzare specifici miscelatori antiscottatura.

Per garantire un funzionamento stabile, al miscelatore deve essere garantita una portata minima di 4 l/min (DN 15, DN 20) e 6 l/min (DN 25).

Scelta della misura del miscelatore

Nota la portata di progetto, tenendo conto della contemporaneità di utilizzo degli apparecchi sanitari, si sceglie la misura del miscelatore verificandone sul grafico riportato la perdita di carico che viene prodotta. In questo caso, occorre verificare la pressione disponibile, la perdita di carico dell'impianto a valle del miscelatore e la pressione residua da garantire agli apparecchi utilizzatori.

Installazione

Prima dell'installazione del miscelatore, si deve effettuare il lavaggio delle tubazioni, per evitare che le impurità in circolazione ne pregiudichino le prestazioni. Si consiglia sempre di installare filtri di adeguata capacità all'ingresso dell'acqua dalla rete idrica.

I miscelatori serie 5218 sono corredati di filtri sugli ingressi dell'acqua calda e fredda.

I miscelatori termostatici serie 5218 devono essere installati secondo gli schemi di installazione riportati nel foglio istruzioni o nel presente depliant.

I miscelatori termostatici serie 5218 possono essere installati in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale.

Sul corpo del miscelatore sono evidenziati:

- ingresso acqua calda con lettera "H" (Hot)
- ingresso acqua fredda con lettera "C" (Cold)
- uscita acqua miscelata con scritta "MIX".

Valvole di ritegno

Negli impianti con miscelatori termostatici occorre inserire le valvole di ritegno certificate EN13959 per evitare indesiderati ritorni di fluido. I miscelatori termostatici serie 5218 sono corredati di valvole di ritegno certificate EN 13959 sugli ingressi dell'acqua calda e fredda.

Messa in servizio

Date le particolari destinazioni d'uso del miscelatore termostatico, la sua messa in servizio deve essere effettuata secondo le normative vigenti da parte di personale qualificato, utilizzando idonei strumenti di misura delle temperature. Si consiglia di utilizzare un termometro digitale per la misura di temperatura dell'acqua miscelata.

Regolazione della temperatura

La regolazione della temperatura al valore desiderato viene effettuata utilizzando la manopola di manovra con scala graduata di cui è dotata la valvola.


Pos.	Min.	1	2	3	4	5	6	7	Max.
DN 15-DN 20 T(°C)	45	48	51	53	55	58	60	63	65
DN 25 T(°C)	45	47	49	51	54	56	59	62	65

Con: $T_{\text{calda}} = 70^\circ\text{C}$ $T_{\text{fredda}} = 15^\circ\text{C}$

$P_{\text{calda}} = 3 \text{ bar}$ $P_{\text{fredda}} = 3 \text{ bar}$

Bloccaggio taratura




Posizionare la manopola sul numero desiderato, svitare la vite superiore, sfilare la manopola e riposizionarla in modo che il riferimento interno si incastri con la sporgenza sulla ghiera portamanopola.



Software di dimensionamento disponibile su
www.caleffi.it, Apple Store e Google play.

Schemi applicativi

	Valvola a sfera
	Valvola a sfera con ritegno
	Termometro
	Pompa
	Vaso di espansione
	Termostato
	Valvola di sicurezza temperatura/pressione
	Valvola di sicurezza
	Riduttore di pressione
	Filtro a Y



TESTO DI CAPITOLATO

Serie 52181.

Miscelatore termostatico regolabile con manopola. Certificato secondo la norma EN 15092. Misura DN 15 (da DN 15 a DN 25). Attacchi 1/2" M (ISO 228-1) (da 1/2" a 1") a bocchettone. Corpo in lega antidezinificazione. Cromato. Otturatore in PSU. Molle in acciaio inox. Elementi di tenuta in EPDM. Manopola in ABS. Temperatura massima di ingresso 90 °C. Campo di regolazione temperatura da 45 °C a 65 °C. Precisione ± 2 °C. Pressione massima di esercizio (statica) 10 bar. Pressione massima di esercizio (dinamica) 5 bar. Massimo rapporto tra le pressioni in ingresso (C/F o F/C) 2:1. Completo di filtri e ritegni in ingresso. Dotato di bloccaggio antimanomissione della regolazione.

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Sul sito www.caleffi.com è sempre presente il documento al più recente livello di aggiornamento e fa fede in caso di verifiche tecniche.